

# Chaise coque bois double AST 4 pieds - T6

## Caractéristiques:

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729.

## Piètement:

Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; revêtu époxy. L'utilisation du tube HLE (Haute Limite d'Elasticité); permet d'alléger la chaise et de réduire son énergie spécifique de 20%, tout en conservant les performances d'un acier ordinaire.

## Coque:

Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. finition Blueprotech®.

## Embout:

Embout coiffants non tachants et non marquants (polyéthylène).

## Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 47 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Structure tube acier revêtu époxy. - M1.

Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18).

Composants plastiques - M4.

## Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 99 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Finition sans COV. Nous avons reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie «Technologies économes et propres » pour son procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de composé organique volatile (COV) baptisé Blueprotech®. Ce prix décerné par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement récompense chaque année les initiatives d'entreprises exemplaires et innovantes en matière de développement durable. Haute résistance à la rayure (3,5N), à l'abrasion (400 tr) et aux chocs(9/9).

Le taux de matière recyclée est de 25,2%.

## Colisage:

Lot x 2.

## Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Blueprotech® ou vernis: Utiliser un chiffon imprégné d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

**Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**



Prise de main; manipulation facilitée



Butée appui sur table + protection angle du plateau de table



Fixation Vis TRCC et écrou.



Soudure haute résistance avec apport de métal





Embout non tachants et non marquants (polyéthylène).



photo non contractuelle



| cotations (mm) |     |
|----------------|-----|
| a              | 410 |
| b              | 490 |
| c              | 395 |
| d              | -   |
| e              | 380 |
| f              | 420 |
| g              | 410 |
| i              | 420 |
| h              | 460 |
| H              | 860 |
| P (kg)         | 5,3 |



| Colisage | Nb/colis | L(m) | I (m) | H (m) | V(m³) | Poids (kg) |
|----------|----------|------|-------|-------|-------|------------|
| Lot x 2  | 2        | 0,76 | 0,5   | 1,1   | 0,42  | 13,0       |

